



T-vtična vez
NEDU-M12D4-M12T4-IS
Številka dela: 562248

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Na podlagi standarda	EN 61076-2-101
Protieksplzijska zaščita	Upoštevajte napotek v potrdilu. con 1 (ATEX) con 2 (ATEX) con 21 (ATEX) con 22 (ATEX)
Pogostost priključka	100
Način pritrditve	privijačenje
Teža izdelka	25.5 g
Električni priključek	4 poli/4 poli/4 poli A-kodiran/A-kodiran/A-kodiran doza/doza/vtič M12x1/M12x1/M12x1
Območje delovne napetosti DC	0 V...30 V
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-25 °C...85 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Material ohišja	ojačan TPE-U(PU) cinkova tlačna litina
Material pokrivne matice	Ojačan PA
Material tesnil	FPM
Material vtičnih kontaktov	bakrova zlitina pozlačeno