


Nihajna prirobnica SNGB-200-B

Številka dela: 562455

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	200
Na podlagi standarda	ISO 15552
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...90 °C
Teža izdelka	10020 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrditev	jeklo pocinkan
Material sornika	jeklo, pocinkano
Material tulke	Jeklo
Material ležaja	Umetna masa
Material plošče	jeklo, pocinkano
Material vijakov	jeklo, pocinkano
Material varovalke	vzmetno jeklo, pocinkano