

Povezovalni kabel NEBV-M8W4L-E-10-LE2

Številka dela: 562473

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
V skladu s standardom	EN 61076-2-101 ISO 20401
Prikaz preklopne stanja	Rumena LED-dioda
Teža izdelka	165 g
Električni priključek	4 poli/2 žili kotna doza/kabel M8x1
Območje delovne napetosti DC	20.4 V...26.4 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	3 A
Dolžina kabla	10 m
Lastnost voda	primerno za energetske verige
Najmanjši polmer upogibanja kabla	35 mm
Premer kabla	3.3 mm
Zgradba kabla	2 x 0,25 mm ²
Konci žil	Kabelska tulka
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-10 °C...50 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Material kablanskega plašča	TPE-U(PUR)
Material ohišja	TPE-U (PU)
Material vtičnih kontaktov	Medenina pozlačeno
Material izolacijskega ovoja	PVC