


Aksialni sklop EAMM-A-P4-28B-40A

Številka dela: 562637

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	8.3 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	10000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	0.28 kgmm ²
Prenosljivi navor	0.7 Nm
Teža izdelka	50 g
Koda vmesnika aktuatorja	P4-28B
Koda vmesnika Motor In	40 A
Vmesniška koda ohišja sklopke	28B
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS