

Aksialni sklop EAMM-A-P8-38A-42A

Številka dela: 562650

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivna dolžina	15 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	8000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	5.87 kgmm ²
Prenosljivi navor	3.5 Nm
Teža izdelka	160 g
Koda vmesnika aktuatorja	P8-38A
Koda vmesnika Motor In	42A
Vmesniška koda ohišja sklopke	38A.2
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS