

# Aksialni sklop EAMM-A-P10-38A-55A

Številka dela: 562659

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                    | Vrednost               |
|-------------------------------|------------------------|
| Nazivna dolžina               | 11 mm                  |
| Položaj vgradnje              | poljubno               |
| Največja vrtilna hitrost      | 8000 1/min             |
| Skladnost z LABS              | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura skladiščenja      | -25 °C...60 °C         |
| Relativna zračna vlažnost     | 0–95 %                 |
| Stopnja zaščite               | IP40                   |
| Temperatura okolice           | -10 °C...60 °C         |
| Masni vztrajnostni moment     | 5.87 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosljivi navor             | 12.5 Nm                |
| Teža izdelka                  | 130 g                  |
| Koda vmesnika aktuatorja      | P10-38A                |
| Koda vmesnika Motor In        | 55 A                   |
| Vmesniška koda ohišja sklopke | 38 A                   |
| Napotek glede materialov      | V skladu z RoHS        |