

Sklopka
EAMC-16-20-4-5
Številka dela: 562674

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premmer nosilca 1	4 mm
Premmer nosilca 2	5 mm
Velikost	16
Nazivna dolžina	20 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	10000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	0.28 kgmm ²
Prenosljivi navor	0.7 Nm
Teža izdelka	8 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS