

Pokrivni modul EASC-S1-33-330-S

Številka dela: 562732

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	33
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	391 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrivnega profila	Gnetna aluminijeva zlitina eloksirano
Material adapterske plošče	gnetna aluminijeva zlitina eloksirano