

Pokrivni modul EASC-S1-33-530-S

Številka dela: 562734

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------------|--|
| Velikost | 33 |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okolice | -10 °C...60 °C |
| Teža izdelka | 518 g |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material pokrivnega profila | Gnetna aluminijeva zlitina eloksirano |
| Material adapterske plošče | gnetna aluminijeva zlitina eloksirano |