

Magnetna tuljava VACC-S13-18-A1-1U

Številka dela: 562890

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način upravljanja	električno
Položaj vgradnje	poljubno
Prikazovalnik preklopnega položaja	ne
Trajanje vklopa	100%
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristike tuljave	24 V DC: 2,1 W 24 V AC: 50/60 Hz, moč 2,1 VA
Dovoljena nihanja napetosti	-15 %/+10 %
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Teža izdelka	210 g
Električni priključek	Oblika A Vtič v skladu z EN 175301-803
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material magnetne tuljave	PA UP