

# Magnetna tuljava VACC-S13-18-A1-2U

Številka dela: 562891

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način upravljanja	električno
Položaj vgradnje	poljubno
Prikazovalnik preklopnega položaja	ne
Trajanje vklopa	100%
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristike tuljave	110 V DC: 1,8 W 110 V AC: 50/60 Hz, moč 1,8 VA
Dovoljena nihanja napetosti	-15 %/+10 %
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o nizki napetosti
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Teža izdelka	210 g
Električni priključek	Oblika A Vtič v skladu z EN 175301-803
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material magnetne tuljave	PA UP