


Vklopni ventil MS9-EE-G-V24-S-VS

Številka dela: 562940

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Serija	MS
Velikost	9
Dimenzija rasterja	90 mm
Konstruktivna zgradba	batni drsnik
Način upravljanja	električno
Načelo tesnjenja	mehko
Funkcija iztekajočega zraka	brez možnosti dušenja
Pomožno ročno upravljanje	zaskočitev tipkalna
Način vračanja	mehanska vzmet
Način krmiljenja	predkrmiljenje
Ventilska funkcija	3/2, zaprt, monostabilen
Delovni tlak	3.5 bar...16 bar
Prekritje	pozitivno prekrivanje
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)	18000 l/min
Normalen nazivni pretok 2-3	14100 l/min
Trajanje vklopa	100%
Karakteristike tuljave	24 V DC: 4,5 W
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Raven zvočnega tlaka	93 dB(A)
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo izbirno:
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	2300 g

Značilnost	Vrednost
Pnevmatični priključek 3	G1
Električni priključek	Oblika A Vtič v skladu s standardom DIN EN 175301-803 štirikotna oblika
Material batnega drsnika	POM
Material tesnil	NBR
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina