


Priključna plošča VABS-S4-2S-G18-B-R3-EX2

Številka dela: 563067

FESTO

s priključno shemo po standardu 15407-2.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	18 mm
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15407-2
Položaj vgradnje	poljuben
Napajanje s krmilnim zrakom	notranji
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Območje obratovalne napetosti DC	24 V
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Tokovna obremenitev pri 40°C	2 A
Stopnja umazanije	3
ATEX kategorija plin	II 3G
EX vrsta zaščite vžiga, plin	Ex nA II T3 X
ATEX kategorija prah	II 3D
EX vrsta zaščite vžiga, prah	Ex tD A22 IP65 T125°C X
Temperatura EX odporne okolice	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0
Vrsta zaščite	IP65 NEMA 4 v montiranem stanju
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	192 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino po ISO 15407-2
Informacije o materialu priključne plošče	Tlačno liti aluminij