

Manometer PAGN-26-1.6M-P10

Številka dela: 563735

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje prikaza	0 MPa...1.6 MPa
Nazivna velikost manometra	26
Protieksplzijska zaščita	Upoštevajte napotek v potrdilu. con 1 (ATEX) con 2 (ATEX) con 21 (ATEX) con 22 (ATEX)
Konstruktivna zgradba	manometer z Bourdonovo cevjo
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo
Delovni medij	Inertni plini nevtralne tekočine
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	brez acetilena brez kisika
Delovni tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Faktor izmenične obremenitve	0.66
Razred merilne natančnosti	5
Stopnja zaščite	IP43
Temperatura medija	-20 °C...60 °C
Temperatura okolice	-20 °C...60 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Položaj priključitve	hrbta strani, na sredini
Pnevmatični priključek	vložek 10 mm
Materiali v stiku z medijem	medenina
Material čepa za privitje	Medenina
Material ohišja	PA
Material opazovalnega okenca	PS
Barva ohišja	črna
Teža izdelka	15 g

Značilnost	Vrednost
Številčnica	Enojna številčnica MPa (zunaj)