


Kabel

NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9-V

Številka dela: 563782

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Električni priključek	Vtičnica ravna / vtičnica ravna Sub-D / Sub-D 15-polni / 9-polni
Dolžina kabla	2,5 m
Lastnost vodnika	Standarden
Min. premer upogiba kabla	79 mm
Premer kabla	6,6 mm
Vrsta kabla	LIYCY
Struktura kabla	6x0,34 zaslonjen
Koda barve, izolacija žice	DIN 47100
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-30 ... 80 °C
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 70 °C
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Material cable sheath	PVC
Barva oplášenja kabla	siva
Material housing	Umetna masa, metalizirana Kovina
Material electrical contact	pozlačen