



Ventil s tipalnim vzvodom

VHEM-L-M52-A-G14

Številka dela: 563979
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/2 monostabilen
Način vklopa	ročno
Širina	25 mm
Normalni imenski pretok	1.000 l/min
Obratovalni tlak	2,5 ... 10 bar
Konstrukcijska zgradba	Drsnik bata
Način vračanja	pnevmatična vzmet
Imenska velikost	6 mm
Navodila za uporabo	vklapljanje samo z roko
Vrsta krmiljenja	neposredno
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Sila vklopa	23,8 N
Masa izdelka	336 g
Način pritrditve	s skožno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Pnevmatični priključek 4	G1/4
Pnevmatični priključek 5	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran