


Odcepní modul MS9-FRM-G-VS

Številka dela: 564145

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	9
Serija	MS
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	odcepní modul
Delovni tlak	0 bar...20 bar
Območje delovne napetosti AC	0 V...250 V
Območje delovne napetosti DC	0 V...125 V
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napitek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	1000 g
Način pritrditve	pritrditev na sprednjo ploščo vgradnja v napeljavo z opremo izbirno:
Pnevmatični priključek 3	G1
Pnevmatični priključek 4	G1
Material pokrova	Ojačan PA
Napitek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne plošče	aluminijeva tlačna litina
Material kotnika za pritrditev	aluminijeva tlačna litina
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material modulnega konektorja	aluminijeva tlačna litina