

## Y vtično navojni priključek

QBY-1/2-5/16-U

Številka dela: 564703

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost                                                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Velikost                                      | standardna                                                     |
| Nazivni premer                                | 0.236 palec                                                    |
| Vrsta tesnila na čepu za pritvijo             | Prevleka                                                       |
| Položaj vgradnje                              | poljubno                                                       |
| Zasnova                                       | Y-oblika                                                       |
| Velikost posode                               | 5                                                              |
| Konstruktivna zgradba                         | princip Push-Pull                                              |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]               |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija      | možno delovanje z oljenjem                                     |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 1 – nizka korozijska obremenitev                               |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364 – cona III                                           |
| Temperatura okolice                           | 0 °C...60 °C                                                   |
| Največji pritezni moment                      | 20.7 ft-lbf                                                    |
| Teža izdelka                                  | 1.74 unča                                                      |
| Način pritrditve                              | zunanji šestkotnik 7/8                                         |
| Pnevmatični priključek 1                      | Zunanji navoj 1/2 NPT                                          |
| Pnevmatični priključek 2                      | za zunanji Ø gibke cevi 5/16"                                  |
| Temperatura okolice v stopinjah Fahrenheita   | 32 °F...140 °F                                                 |
| Barva sprostilnega obroča                     | siva                                                           |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS                                                |
| Material ohišja                               | Medenina, nikljana<br>PBT                                      |
| Material navojnega tesnila                    | PTFE                                                           |
| Material sprostilnega obroča                  | POM                                                            |
| Material tesnila gibke cevi                   | NBR                                                            |
| Material segmenta za vpenjanje gibke cevi     | visoko legirano nerjavno jeklo                                 |