

Vtič
NECU-S-M8G3-HX-Q3
Številka dela: 564945

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Na podlagi standarda	EN 61076-2-104 EN 61984
Odobritev	c UL us – Recognized (OL)
Pogostost priključka	3
Teža izdelka	7.8 g
Električni priključek	3-polni M8x1 Vtič, raven/rezalna sponka
Območje delovne napetosti DC	0 V...32 V
Območje delovne napetosti AC	0 V...32 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	2 A
Odpornost proti udarni napetosti	0.8 kV
Dovoljen premer kabla	2.1 mm...3.5 mm
Premer posamezne žice	0.05 mm
Premer žile	0.6 mm...1 mm
Prečni prerez priključka	0.1 mm²...0.14 mm²
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-25 °C...85 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	3
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Material ohišja	PA cinkova tlačna litina nikljan
Material varovala vijaka	medenina, nikljana
Material tesnil	FPM PUR
Material vtičnih kontaktov	pozlačeno
Dovoljeni izolacijski ovoj	PP PVC