


Priključni vodniki NEBV-S1G44-K-10-N-LE39

Številka dela: 565291

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	4-40UNC
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	1432 g
Električni priključek	44-polni doza Sub-D
Območje delovne napetosti DC	30 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	0.86 A
Dolžina kabla	10 m
Lastnost voda	za statične aplikacije
Najmanjši polmer upogibanja kabla	95 mm
Premer kabla	9.6 mm
Toleranca, premer kabla	± 0,5 mm
Zgradba kabla	40 x 0,14 mm ²
Stopnja zaščite	IP65 IP67 v montiranem stanju
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Material kablanskega plašča	PVC
Material ohišja	PBT
Material vtičnih kontaktov	Bron pozlačeno