

Vtično-navojni priključek T CRQST-1/8-5/32-U

Številka dela: 565334

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	standardna
Nazivni premer	0.118 palec
Položaj vgradnje	poljubno
Zasnova	T-oblika
Velikost posode	1
Konstruktivna zgradba	princip Push-Pull
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-20 °C...150 °C
Največji pritezni moment	8.85 ft-lbf
Teža izdelka	0.656 unča
Uporabni kabli	PFAN
Način pritrditve	Zunanji šestkotnik 15/32
Pnevmatični priključek 1	zunanji navoj 1/8 NPTF
Pnevmatični priključek 2	za gibko cev z zunanjim Ø 5/32 "
Temperatura okolice v stopinjah Fahrenheita	-4 °F...302 °F
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	visoko legirano nerjavno jeklo
Material sprostilnega obroča	visoko legirano nerjavno jeklo
Material tesnila gibke cevi	FPM
Material segmenta za vpenjanje gibke cevi	visoko legirano nerjavno jeklo