

# Vtični priključek CRQS-3/8T-U

Številka dela: 565343

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost                                                            |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Velikost                                      | standardna                                                          |
| Nazivni premer                                | 0.335 palec                                                         |
| Položaj vgradnje                              | poljubno                                                            |
| Zasnova                                       | ravna oblika                                                        |
| Velikost posode                               | 1                                                                   |
| Konstruktivna zgradba                         | princip Push-Pull                                                   |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                    |
| Razred korozijske odpornosti KBK              | 4 – zelo močna korozijska obremenitev                               |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364 – cona III                                                |
| Primerno za živila                            | Glej razširjene informacije o materialu.                            |
| Temperatura okolice                           | -20 °C...150 °C                                                     |
| Teža izdelka                                  | 0.945 unča                                                          |
| Uporabni kabli                                | PFAN                                                                |
| Pnevmatični priključek 1                      | za zunanji Ø gibke cevi 3/8"                                        |
| Pnevmatični priključek 2                      | za zunanji Ø cevi 3/8"                                              |
| Temperatura okolice v stopinjah Fahrenheita   | -4 °F...302 °F                                                      |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS                                                     |
| Material ohišja                               | visoko legirano nerjavno jeklo                                      |
| Material sprostilnega obroča                  | visoko legirano nerjavno jeklo                                      |
| Material tesnila gibke cevi                   | FPM                                                                 |
| Material segmenta za vpenjanje gibke cevi     | visoko legirano nerjavno jeklo                                      |