

Priključni blok CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS

Številka dela: 565705

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(vklj. s povezovalnim blokom in priključno tehniko) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Način pritrditve	na povezovalni blok CPX-M-GE..
Teža izdelka	120 g
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Relativna zračna vlažnost	95 % brez kondenzacije
Stopnja zaščite	IP65
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev (v vgrajenem stanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU o protieksplzijski zaščiti (ATEX)
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi UK EX
Protieksplzijska zaščita	Cona 0 (IEC-EX) Cona 20 (IEC-EX) Cona 22[20] (UKEX) Cona 2[0] (UKEX)
Kategorija ATEX, plin	II (1) G
Kategorija ATEX, prah	II (1) D
Odobritev protieksplzijske zaščite zunaj EU	EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Vrsta protieksplzijske zaščite pred vžigom, plin	[Ex ia Ga] IIC
Vrsta zaščite pred vžigom Ex, prah	[Ex ia Da] IIIC
Temperatura okolice Ex	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Pristojni organ za izdajo certifikata	IECEx ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Ojačan PA
Električni priključek	4-polni 4 x doza A-kodiran okrogli vtični spojnik M12x1

Značilnost	Vrednost
Število vhodov	8