

Vtič
NECU-L3G8-C2
Številka dela: 565710

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------------|--|
| Pogostost priključka | 100 |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Teža izdelka | 56 g |
| Električni priključek | 8-polni vijačna sponka Vtič, raven |
| Območje delovne napetosti DC | 0 V...30 V |
| Tokovna obremenljivost pri 40 °C | 12 A |
| Odpornost proti udarni napetosti | 4 kV |
| Prečni prerez priključka | 0.2 mm ² ...2.5 mm ² |
| Temperatura okolice | -40 °C...85 °C |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Stopnja umazanosti | 3 |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Material ohišja | PA |
| Barva ohišja | črna |
| Material vtičnih kontaktov | bakrova zlitina pocinjeno |