

Sponska letev NECU-L3G8-C1-IS

Številka dela: 565711

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Protieksplzijska zaščita	Upoštevajte napotek v potrdilu. cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX)
Pogostost priključka	100
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	33 g
Električni priključek	8-polni vzmetna sponka Vtič, raven
Območje delovne napetosti DC	0 V...30 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	12 A
Odpornost proti udarni napetosti	4 kV
Prečni prerez priključka	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Temperatura okolice	-40 °C...85 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Stopnja umazanosti	3
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Material ohišja	PA
Barva ohišja	modra
Material vtičnih kontaktov	bakrova zlitina pocinjeno