


Priključna letev VABM-L1-10AS-M5-14

Številka dela: 566532

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rasterja	10.5 mm
Največje število ventilskih mest	16
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Odobritev	RCM Mark c UL us – Recognized (OL)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Največji pritezni moment pri montaži na DIN letev	1.5 Nm
Največji pritezni moment za pritrditev ventila	0.45 Nm
Največji pritezni moment pri stenski montaži	3 Nm
Teža izdelka	122 g
Pnevmatični priključek 1	M5
Pnevmatični priključek 3	M5
Pnevmatični priključek 5	M5
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne letve	Gnetna aluminijeva zlitina