

Priključna letev VABM-L1-10HW-G18-2

Številka dela: 566606

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Dimenzija rasterja | 10.5 mm |
| Največje število ventilskih mest | 16 |
| Delovni tlak | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Odobritev | RCM Mark c UL us – Recognized (OL) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Največji pritezni moment pri montaži na DIN letev | 1.5 Nm |
| Največji pritezni moment za pritrditev ventila | 0.45 Nm |
| Največji pritezni moment pri stenski montaži | 3 Nm |
| Teža izdelka | 107 g |
| Priključek za krmilni zrak 12/14 | M5 |
| Priključek krmilnega iztekajočega zraka 82/84 | M5 |
| Pnevmatični priključek 1 | G1/8 |
| Pnevmatični priključek 2 | M7 |
| Pnevmatični priključek 3 | G1/8 |
| Pnevmatični priključek 4 | M7 |
| Pnevmatični priključek 5 | G1/8 |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material priključne letve | Gnetna aluminijeva zlitina |