

Priključna letev VABM-L1-14W-G14-4

Številka dela: 566644

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rasterja	16 mm
Največje število ventilskih mest	16
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Odobritev	RCM Mark c UL us – Recognized (OL)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Največji pritezni moment pri montaži na DIN letev	1.5 Nm
Največji pritezni moment za pritrditev ventila	0.65 Nm
Največji pritezni moment pri stenski montaži	3 Nm
Teža izdelka	380 g
Priključek za krmilni zrak 12/14	M5
Priključek krmilnega iztekajočega zraka 82/84	M5
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Pnevmatični priključek 4	G1/8
Pnevmatični priključek 5	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne letve	Gnetna aluminijeva zlitina