



Kabel z vtičnico NEBV-HSG2-KN-0.5-N-LE2

Številka dela: 566662

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oznaka linije	brez nosilca tablice
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	4 g
Električni priključek 1, funkcija	Stran področne naprave
Električni priključek 1, zasnova	oglata oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza
Električni priključek 1, kabelski izhod	ravna oblika
Električni priključek 1, priključna tehnika	priključna shema S
Električni priključek 1, število polov/žil	2
Električni priključek 1, zasedeni poli/žile	2
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	zaskočni zaklep
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilne enote
Električni priključek 2, vrsta priključka	2 x posamična žila
Električni priključek 2, priključna tehnika	odprt konec
Električni priključek 2, število polov/žil	2
Električni priključek 2, zasedeni poli/žile	2
Območje delovne napetosti DC	0 V...60 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	3 A
Dolžina kabla	0.5 m
Lastnost voda	Standardno
Premer kabla	1.3 mm
Zgradba kabla	2 x 0,14 mm ²
Nazivni prečni prerez vodnika	0.14 mm ²
Konci žil	topo odrezani
Stopnja zaščite	IP40
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS

Značilnost	Vrednost
Material ohišja	POM
Barva ohišja	črna
Material vtičnih kontaktov	bakrova zlitina pocinjeno
Material izolacijskega ovoja	PVC