

Električna priključna plošča VAVE-L1-1VH3-LP

Številka dela: 566715

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zaščito pred obrnjeno polariteto	bipolarno
Dodatne funkcije	Gašenje oblaka
Prikaz stanja signala	LED
Nazivna delovna napetost DC	12 V 24 V
Odpornost proti udarni napetosti	0.8 kV
Stopnja umazanosti	3
Razširjena temperatura okolice	-5–60 °C
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	1.5 g
Električni priključek	2-polni doza
Priključitev zaščitnega vodnika	ni na voljo
Način pritrditve	Spojka
Barva ohišja	črna
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	PA