


Podložni profil HMIA-E10- -

Številka dela: 566894

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------------|---|
| Največja dolžina profila | 3000 mm |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Teža izdelka glede na dolžino | 3.2 kg/m |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material adapterja | gnetna aluminijeva zlitina eloksiran |
| Material vijakov | jeklo |