

Cev iz umetne mase PEN-.-U

Številka dela: 567448

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Lastnosti gibke cevi	primerno za energetske verige
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...0.4 MPa -0.95 bar...4 bar -13.775 psi...58 psi
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Napotek glede delovnega tlaka	Voda: najv. 0,6 MPa pri 0–50 °C
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tekoča, brez ledu)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Razred čistih prostorov	Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča
Temperatura okolice	-22 °F...140 °F
Barva	modra rjava rumena zelena naravno rdeča črna srebrna bela
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	PE