

Cev iz umetne mase PLN-.-U

Številka dela: 567449

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Napotek glede delovnega tlaka	Voda: najv. 0,6 MPa pri 0–50 °C
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-] Voda (tekoča, brez ledu)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-22 °F...178 °F
Barva	modra rjava rumena zelena naravno rdeča črna srebrna bela
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	PE