


Surovec prijemalnih čeljusti BUB-HGPL-63

Številka dela: 567830

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Velikost | 63 |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | 5 °C...60 °C |
| Teža izdelka na prijemalno čeljust | 1960 g |
| Način pritrditve | s prehodno izvrtino in centrirno pušo |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material surovca | Gnetna aluminijeva zlitina |