

# Cev iz umetne mase PLN-1/4-NT-150-CB

Številka dela: 569899

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø v palcih	1/4
Polmer upogibanja, pomemben za pretok	0.105 Čevelj
Najmanjši polmer upogibanja	0.039 Čevelj
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Napotek glede delovnega tlaka	Voda: najv. 0,6 MPa pri 0–50 °C
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-] Voda (tekoča, brez ledu)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Razred čistih prostorov	Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-22 °F...176 °F
Teža izdelka glede na dolžino	1.94 unča/čevelj
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim Ø 1/4"
Barva	naravno
Trdota po Shoru	D 52 +/-3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	PE