

Električna priključna plošča CAPC-F1-E-M12

Številka dela: 570042

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	50 mm x 148 mm x 28 mm
Vmesnik področnega vodila	2 x 5-polna puša M12
Območje delovne napetosti DC	18 V...30 V
Največje tokovno napajanje	4 A
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Odobritev	c UL us - Listed (OL)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Temperatura skladiščenja	-20 °C...70 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopnja zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	85 g
Dolžina kabla	20 m
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	PA