

Cev iz umetne mase PAN-MF-14X2-SW

Številka dela: 570362

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	14 mm
Polmer upogibanja, pomemben za pretok	75 mm
Notranji Ø	10 mm
Najmanjši polmer upogibanja	50 mm
V skladu s standardom	DIN 73378-PA12-PHL
Lastnosti gibke cevi	primerno za energetske verige
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.095 MPa...2.2 MPa -0.95 bar...22 bar -13.775 psi...319 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-] mineralno olje
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-60 °C...100 °C
Teža izdelka glede na dolžino	0.077 kg/m
Pnevmatični priključek	za zunanji Ø vtičnega priključka 14 mm
Barva	črna
Trdota po Shoru	D 65 +/-3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	PA12-P