

Vtična tulka NPQM-D-S14-E-P10

Številka dela: 570455

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	standardna
Nazivni premer	12 mm
Zasnova	ravna oblika
Velikost posode	10
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-20 °C...70 °C
Teža izdelka	18.5 g
Pnevmatični priključek 1	Vtična tulka, Ø 14 mm
Pnevmatični priključek 2	Vtična tulka QS-14
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Medenina, nikljana