


# Konektor NECU-FCG40-K

Številka dela: 570895

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
V skladu s standardom	EN 60603-13
Pogostost priključka	50
Kabelski izhod	ravna oblika
Teža izdelka	5 g
Električni priključek 1, zasnova	oglata oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza
Električni priključek 1, priključna tehnika	Priključna shema FC
Električni priključek 1, število polov/žil	40
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	zaskočni zaklep
Električni priključek 2, priključna tehnika	Rezalna sponka
Območje delovne napetosti DC	0 V...30 V
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	1.5 A
Nazivni prečni prerez vodnika	0.13 mm <sup>2</sup> AWG26
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Razred korozijske odpornosti KBK	0 – brez korozijske obremenitve
Material ohišja	Ojačan PBT
Material vtičnih kontaktov	Bron pozlačeno