

Adapter VAVE-C8-1R8

Številka dela: 571686

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Prikaz stanja signala	LED
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP65 v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Položaj vgradnje	poljubno
Pritezni moment	0.25 Nm
Teža izdelka	3.5 g
Električni priključek	3-polni/2-polni M8/- Vtič/doza
Priključitev zaščitnega vodnika	ni na voljo
Način pritrditve	na magnetni ventil s centralnim vijakom M2
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	PA
Material vtičnih kontaktov	Bron