


# Vozlišče Bus CPX-M-FB21

Številka dela: 572221  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(vklj. povezovalni blok) 100 mm x 110 mm x 130 mm
Vmesnik Fieldbus	(Rugged Line FO conn. ,input) (Rugged Line FO conn. ,output) Rugged Line LWL povezava, izhodna Rugged Line LWL povezava, dovodna
Diagnoza, specifična za napravo	Kanalno in modulno orientirana diagnostika Spodnja napetost modula Spomin diagnostike
Parametriziranje	Diagnostično obnašanje Varna reakcija Forsiranje kanalov Nastavitev signalov Sistemske parametri
Dodatne funkcije	Parametriranje modula in sistema z upravljalno napravo Status sistema, ki se lahko prikaže preko procesnih podatkov Dodatni diagnostični vmesnik za upravljalne naprave
Krmilni elementi	DIL-stikala
Hitrost prenosa	500, 2000 kbit/s
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Lastna poraba toka pri obratovalni napetosti	Tipično 90 mA
Imenska delovna napetost DC	24 V
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	1.255 g
Maks. adresirna količina izhodov	12 Byte
Maks. adresirna količina vhodov	12 Byte
Protokol	Interbus
Prikaz z LED odvisen od vodila Bus	BA: Bus aktiven FO1: Fiber Optic 1 FO2: Fiber Optic 2 RC: Remotebus Check RD: Remotebus Disable UL: obratovalna napetost
Prikaz z LED odvisen od izdelka	M: spremeni, parametriranje SF: sistemska napaka US1: napajanje elektronike, napajanje senzorjev US2: bremensko napajanje
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Aluminij