

Nastavek cevi N-1-P-19-NPT

Številka dela: 572243

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	16.5 mm
Vrsta tesnila na čepu za privitje	Prevleka
Položaj vgradnje	poljubno
Zasnova	ravna oblika
Velikost posode	1
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.95 bar...16 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	76.6 g
Pnevmatični priključek 1	zunanji navoj 1 NPT
Pnevmatični priključek 2	za gibko cev z notranjim Ø 19 mm
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Aluminij, eloksiran