


Adapter VMPAL-F10-M7

Številka dela: 572380

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost posode	10
Delovni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-5 °C...50 °C
Teža izdelka	17 g
Pnevmatični priključek 1	vložek 10 mm
Pnevmatični priključek 2	M7
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina