


Fiksna dušilka-SET VMPA1-FT-NW0.3-1.7

Številka dela: 572543

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Ventilska funkcija | dušilna funkcija |
| Pnevmatični priključek 1 | priključna ploščica |
| Normalni nazivni pretok v smeri dušilke | 3.5 l/min...115 l/min |
| Delovni tlak | -0.9 bar...10 bar |
| Temperatura okolice | -5 °C...60 °C |
| Nazivni premer | 0.3 mm...1.7 mm |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -20 °C...40 °C |
| Temperatura medija | -5 °C...60 °C |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material držala | POM |
| Material votlega vijaka | Gnetna aluminijeva zlitina |