


**Priključna letev**  
**VABM-L1-14W-G14-16-GR**  
Številka dela: 573508

**FESTO**



## Podatkovni list

| Značilnost                                      | Vrednost                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimenzija rasterja                              | 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Položaj vgradnje                                | poljubno                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Največje število ventilskih mest                | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Odobritev                                       | c UL us – Recognized (OL)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Razred korozijske odpornosti KBK                | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Skladnost z LABS                                | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij | Izdelek ustreza Festovi interni opredelitvi izdelka za uporabo v proizvodnji baterij: Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjeme so nikelj v jeklih, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni konektorji in tuljave. |
| Razred čistih prostorov                         | Razred 6 v skladu z ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura skladiščenja                        | -20 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Teža izdelka                                    | 2051 g                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Priključek za krmilni zrak 12/14                | M5                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Priključek krmilnega iztekajočega zraka 82/84   | M5                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pnevmatični priključek 1                        | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pnevmatični priključek 2                        | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pnevmatični priključek 3                        | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pnevmatični priključek 4                        | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pnevmatični priključek 5                        | G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Napotek glede materialov                        | V skladu z RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Material priključne letve                       | Gnetna aluminijeva zlitina                                                                                                                                                                                                                                                                    |