

# Električna priključna plošča VAVE-L1-1VR8-LP

Številka dela: 573919

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                       | Vrednost                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Zaščito pred obrnjeno polariteto | bipolarno                               |
| Dodatne funkcije                 | Gašenje obloka                          |
| Prikaz stanja signala            | LED                                     |
| Nazivna delovna napetost DC      | 12 V<br>24 V                            |
| Odpornost proti udarni napetosti | 0.8 kV                                  |
| Stopnja umazanosti               | 3                                       |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev       |
| Skladnost z LABS                 | VDMA24364-B2-L                          |
| Stopnja zaščite                  | IP65                                    |
| Temperatura okolice              | -5 °C...60 °C                           |
| Položaj vgradnje                 | poljubno                                |
| Največji pritezni moment         | 0.27 Nm                                 |
| Teža izdelka                     | 3.2 g                                   |
| Električni priključek            | 3-polni/2-polni<br>M8/-<br>Vtič/doza    |
| Priključitev zaščitnega vodnika  | ni na voljo                             |
| Način pritrditve                 | na magnetni ventil s samoreznim vijakom |
| Barva ohišja                     | črna                                    |
| Napotek glede materialov         | V skladu z RoHS                         |
| Material pokrova                 | PA                                      |
| Material tesnil                  | EPDM                                    |
| Material ohišja                  | PA                                      |
| Material vijakov                 | poboljšano jeklo                        |