

Električna priključna plošča VAVE-L1-1R1-LR

Številka dela: 573922

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zaščito pred obrnjeno polariteto	bipolarno
Dodatne funkcije	Gašenje obloka Zmanjšanje držalnega toka
Prikaz stanja signala	LED
Nazivna delovna napetost DC	24 V
Odpornost proti udarni napetosti	0.8 kV
Stopnja umazanosti	3
Odobritev	RCM Mark
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Položaj vgradnje	poljubno
Največji pritezni moment	0.27 Nm
Teža izdelka	3.2 g
Električni priključek	4-polni/2-polni M8/- Vtič/doza
Priključitev zaščitnega vodnika	ni na voljo
Način pritrditve	na magnetni ventil s samoreznim vijakom
Barva ohišja	črna
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova	PA
Material tesnil	EPDM
Material ohišja	PA
Material vijakov	poboljšano jeklo