

Priključna letev VABM-L1-10G-G18-16-M-GR

Številka dela: 573927

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rasterja	10.5 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največje število ventilskih mest	16
Odobritev	c UL us – Recognized (OL)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...60 °C
Teža izdelka	737 g
Priključek za krmilni zrak 12/14	M5
Priključek krmilnega iztekajočega zraka 82/84	M5
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 3	G1/8
Pnevmatični priključek 5	G1/8
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material priključne letve	Gnetna aluminijeva zlitina