

Električna priključna plošča VAVE-L1-1VK6-LP

Številka dela: 573941

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Lastnost voda	za statične aplikacije
Zaščito pred obrnjeno polariteto	bipolarno
Dodatne funkcije	Gašenje obloka
Prikaz stanja signala	LED
Nazivna delovna napetost DC	12 V 24 V
Odpornost proti udarni napetosti	0.8 kV
Stopnja umazanosti	3
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Položaj vgradnje	poljubno
Največji pritezni moment	0.27 Nm
Najmanjši polmer upogibanja kabla	34 mm
Teža izdelka	11 g
Električni priključek	2-polni/2-žilni kotna doza/kabel štirikotna oblika/odprt konec
Zgradba kabla	2 x 0,25 mm ²
Premer kabla	3.4 mm
Toleranca, premer kabla	± 0,1 mm
Dolžina kabla	0.5 m
Konci žil	Kabelska tulka
Priključitev zaščitnega vodnika	ni na voljo
Način pritrditve	na magnetni ventil s samoreznim vijakom
Barva ohišja	črna
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material pokrova	PA
Material tesnil	EPDM
Material ohišja	PA
Material kabelskega plašča	TPV

Značilnost	Vrednost
Material vijakov	poboljšano jeklo