

# Priključna letev VABM-L1-18S-G38-8

Številka dela: 574461

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                        | Vrednost                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimenzija rasterja                                | 19 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Največje število ventilskih mest                  | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Delovni tlak                                      | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Odobritev                                         | RCM Mark<br>c UL us – Recognized (OL)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Razred korozijske odpornosti KBK                  | 2 – zmerna korozijska obremenitev                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Skladnost z LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij   | Izdelek ustreza Festovi interni opredelitvi izdelka za uporabo v proizvodnji baterij: Kovine, ki vsebujejo več kot 1-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjeme so nikelj v jeklih, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni konektorji in tuljave. |
| Razred čistih prostorov                           | Razred 5 v skladu z ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Največji pritezni moment pri montaži na DIN letev | 1.5 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Največji pritezni moment za pritrditev ventila    | 1.18 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Največji pritezni moment pri stenski montaži      | 3 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Teža izdelka                                      | 652 g                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pnevmatični priključek 1                          | G3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pnevmatični priključek 3                          | G3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pnevmatični priključek 5                          | G3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Napotek glede materialov                          | V skladu z RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Material priključne letve                         | Gnetna aluminijeva zlitina                                                                                                                                                                                                                                                                    |